

О материалах

АКСЕЛЕРАТОР – 3000А - бесцветная низковязкая жидкость.

Применение

АКСЕЛЕРАТОР-3000А используется только как добавка к **ГИПЕРДЕСМО** и **ГИПЕРДЕСМО-LV** для ускорения процесса полимеризации.

Преимущества

- Ускорение полимеризации мастик;
- Обеспечение быстрой полимеризации мастики при низкой температуре и низкой влажности;
- Не образуются пузыри даже при нанесении мастики толстым слоем;
- Значительное увеличение тиксотропности мастики;
- В целом улучшение механических характеристик, твердости и химической стойкости покрытия;
- Продукт не токсичен.

Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Цвет	Бесцветная жидкость
Плотность, при 20°C	0,87 г. / см. ³
Жизнеспособность готовой смеси при температуре +25°C	20-30 мин.
Соотношение при смешивании*	1 кг. Акселератора на 25 кг ГИПЕРДЕСМО 1,5 кг Акселератора на 25 кг ГИПЕРДЕСМО-LV

* Возможно уменьшение пропорции **ACCELERATOR-3000А / HYPERDESMO** при смешивании. При этом скорость полимеризации уменьшается, а жизнеспособность смеси увеличивается.

Способ применения

Перед применением взболтать контейнер, открыть крышку и вылить все содержимое в банку 25 кг с мастиками **ГИПЕРДЕСМО** или **ГИПЕРДЕСМО-LV**. Хорошо перемешать при помощи низкооборотного миксера. Полученной смесью работать в соответствии с рекомендациями по нанесению мастик **ГИПЕРДЕСМО** и **ГИПЕРДЕСМО-LV**. При температуре 20°C время пленкообразования сокращается до 1 – 1,5 часов.

Упаковка, транспортировка и хранение

ACCELERATOR-3000A упаковывается в металлические банки емкостью 1 л. **ACCELERATOR-3000A** транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, предохраняющих от попадания влаги и загрязнений, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

ACCELERATOR-3000A должен храниться в полностью закрытых упаковках изготовителя, избегать контакта с водой, при температуре окружающей среды выше + 5°C, рекомендуется защищать упаковку от попадания прямых солнечных лучей.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие материала **ACCELERATOR-3000A** заявленным характеристикам при соблюдении правил транспортирования, хранения и применения.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня расфасовки.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения **ACCELERATOR-3000A** с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО "Эттрилат НТ".